

**Garant****Menghină paralelă cu bacuri înlocuibile, Lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967110 160
GTIN	4045197694218
Clasa articolului	91J

**Descriere****Execuție:**

**Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.**

**Cu deschidere în față.** Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Bacuri de prindere aplicate, călite la suprafață. O parte striată, o parte netedă (interschimbabilă).

**Igeltext:**

Discuri contra căderii.

Scală exactă de măsurare.

Reglarea ghidajului: Șuruburi cu hexagon interior cu șaibe de presiune din alamă – funcționează foarte ușor.

Bacuri puternice de prindere a țevelor.

**Avantaj:**

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Notă:**

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, Cod 967520.

## Descriere tehnică

Material	Oțel forjat în matriță
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	27 kg
Adâncime de prindere	110 mm
Deschidere	220 mm
Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior	1 – 3.1/2 inch
Lățimea bacurilor	160 mm
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967100 / 7110 Recomandat pentru menghină Ref. 160	967520 160
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Sisteme de prindere cu falcă pivotantă Lățimea bacurilor 160 mm	967150 160
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 160	967140 160
Pereche de bacuri de schimb cu șuruburi pentru menghină Lățimea bacurilor 160 mm	967145 160
Placă suport pentru menghină	967330