

Garant

Rulou pentru raftul de bază, Adâncime utilă 950 mm, Recomandat pentru înălțimea raftului: 2500mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	993314 2500
GTIN	4045197613424
Clasa articolului	91W

Descriere**Execuție:**

Execuție electrică a rulourilor. Șine de ghidare din aluminiu extrudat, profilurile rulourilor din aluminiu rulat fără fantă de lumină. Șine de ghidare laterale cu garnitură dublă cu perii. Acționare electrică prin telemotor și decuplare a momentului, cu teleemițător manual cu 1 canal protejat împotriva stropilor de apă. Oprire automată datorită funcției de oprire la obstacole.

Culoare:

Cadrelle **sunt întotdeauna** gri deschis RAL 7035 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Recomandat pentru înălțimea raftului	2500 mm
Înălțimea de montare	2685 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2430
Număr de baterii incluse	1
Domeniu de utilizare	Raft special

Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Caracteristici nume produs	Adâncime utilă 950 mm
Lățime	1475 mm
Adâncime	105 mm
Tip produs	rulou