

Garant

Perete lateral din mai multe piese, Adâncime utilă 1350 mm, Recomandat pentru înălțimea raftului: 2500mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	993260 2500
GTIN	4045197522030
Clasa articolului	91W

Descriere**Execuție:**

Perete lateral din tablă de oțel format din pereți de tablă fixați prin suprapunere. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicație:

Pentru acoperirea laterală a unui raft (nu poate fi montat între două rafturi). Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga și în dreapta trebuie comandați 2 pereți laterali (formați din 5 piese).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Recomandat pentru înălțimea raftului	2500 mm
Înălțime	2375 mm
Domeniu de utilizare	Raft heavy duty
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime utilă 1350 mm

Lățime	1321 mm
Adâncime	2 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului	1370 mm
Tip produs	Perete lateral