



Pereche de mănuși KryTech 579, Mărimea mănușilor: 11



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094465 11 |
| GTIN | 3245425791219 |
| Clasa articolului | 06D |

Descriere

Execuție:

KryTech 579. Pentru lucrări foarte fine în mediu de lucru foarte puțin murdar și uscat. Dexteritate ridicată și sensibilitate tactilă optimă. **Material care permite aerisirea mâinii, absorbant pentru transpirație.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|------------|
| EN 388 Rezistență la tăiere | 3 |
| Ajustabilitate | bun(ă) |
| Prindere în condiții umede | moderat(ă) |
| Protecție la temperaturi înalte | nu există |

| | |
|--|---|
| Fără silicon | da |
| Fără DMF | nu |
| Mărimea mănușilor | 11 |
| EN 388 Rezistență la abraziune | 4 |
| Capacitate de aerisire | bun(ă) |
| Prindere în condiții alunecoase | moderat(ă) |
| Material acoperire | PU |
| EN 388 Rezistență la propagarea rupturii | 4 |
| Simț tactil | foarte bun(ă) |
| EN 388 Rezistență la perforare | 3 |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Conținut | 96 |
| Proprietate a mănușilor | Fără latex |
| EN 388 | 4342B |
| Material de suport | PEHD |
| Strat de acoperire | PU |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Culoarea | gri / alb |
| Greutate | 25 g |
| Lungime | 220 - 270 mm |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | B |
| Tip produs | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |