



Menghină paralelă „Matador”, Lățimea bacurilor: 120mm



Date comandă

Numărul de comandă	967170 120
GTIN	2050002090033
Clasa articolului	93R

Descriere

Execuție:

- Forjată în matriță din oțel – incasabilă.
- Deschidere în față cu filet trapezoidal cu două începuturi.
- Șurub protejat împotriva murdăriei.
- Bacuri de prindere frezate, călite la suprafață.
- Ghidare călită reglabilă.
- Scală de măsurare pentru ajustare rapidă.
- Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare.

Model fix.

Igeltext:

până la max. 90 mm

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Accesorii opționale:

Bacuri suplimentare 967210; 967215; 967220; 967225, **de la Ref. 120 mm.**

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat, consultați Cod 967530.

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
----------------------	-----------------------

Fișă de date

Adâncime de prindere	80 mm
Greutate	10 kg
Deschidere	150 mm
Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	1/8 – 4 inch
Lățimea bacurilor	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Tip produs	Menghină paralelă

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/967170-120>