

HOLEX**Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 175mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967260 175
GTIN	4045197694294
Clasa articolului	92H

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel – incasabilă. Deschidere în față, cu fălci de prindere pentru țevi sudate.

Fălci de prindere frezate, călite la suprafață. Adâncime mare de prindere. Șurub puternic cu filet trapezoidal. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafață de nicovală lată, călită.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Accesorii opționale:

Fălci de prindere a țevelor Cod 967285.

Disc rotativ Cod 967280, etrier de fixare Cod 967290.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat, consultați Cod 967550.

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Deschidere	225 mm
Greutate	24 kg
Material	Oțel forjat în matriță
Fălci de prindere a țevelor Cod 967285 fixează țevele cu Ø exterior	1 – 5 inch

Tip produs

Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină

967330

Pereche de bacuri pentru prinderea țevilor Recomandat pentru menghină Ref. 175

967285 175

Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 175

967280 175

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250

967328 300X250

Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967260 Recomandat pentru menghină Ref. 175

967550 175