

**Cadru Tip S610-M18, Adâncime 1100 mm, Înălțime: 2000 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	991321 2000
GTIN	4058255037025
Clasa articolului	96P

**Descriere****Execuție:**

Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea și 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.

**Descriere:****Dimensiuni montare:****Lungime totală a raftului:**

Pentru cadre cu coloane S610-M18: lungime nominală + nr. de coloane × 86 mm.

**Adaptat pentru :**

Rafturi tip palet începând cu anul de fabricație 08/2018.

**Culoare:**

Similar RAL 5017 albastru trafic **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Capacitatea de încărcare a unui raft determină tipul cadrului. Consultați tabelul de date privind încărcarea.

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.  
Adâncime: 1100 mm

**Descriere tehnică**

Înălțime	2000 mm
Tipul profilului cadru	S610-M18
Adâncime	1100 mm
Caracteristici nume produs	Adâncime 1100 mm
Tip produs	Componente pentru raftul de paleți