

Pereche de traverse EGN Duo 150×50×1,5, Lungimea traverselor: 2700mm**Date comandă**

Numărul de comandă	991363 2700
GTIN	
Clasa articolului	96P

Descriere**Execuție:**

Profile rectangulare modelate la rece cu plăcuțe metalice sudate. Fiecare plăcuță metalică are până la 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului de paletă.

Adaptat pentru:

Raft de paletă cu data fabricației din 08/2018 până în 05/2022.

Livrare:

2 coloane pentru agățarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranță.

Culoare:

Similar RAL 2004 portocaliu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Pentru alte traverse cu lungimea de 2700 mm consultați Cod 991337, 991341, 991345 în catalogul principal volumul 3.

Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deteriorare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul în conformitate cu DIN 15512:2020.

Descriere tehnică

Capacitate portantă per pereche de traverse	3750 kg
Lungimea traverselor	2700 mm
Domeniu de utilizare	Raft
Înălțime montant	150 mm
Tip produs	Bară / Traversă

