

Pereche de traverse EGN Duo 165×50×1,8, Lungimea traverselor: 3600mm



Date comandă

Numărul de comandă	991365 3600
GTIN	
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Profile rectangulare modelate la rece cu plăcuțe metalice sudate. Fiecare plăcuță metalică are până la 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului de paleți.

Adaptat pentru:

Raft de paleți cu data fabricației din 08/2018 până în 05/2022.

Livrare:

2 coloane pentru agățarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranță.

Culoare:

Similar RAL 2004 portocaliu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Pentru alte traverse cu lungimea de 2700 mm consultați Cod 991337, 991341, 991345 în catalogul principal volumul 3.

Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deteriorare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul în conformitate cu DIN 15512:2020.

Capacitate portantă doar împreună cu cadrul S645-B25.

Descriere tehnică

Capacitate portantă per pereche de traverse	4000 kg
Lungimea traverselor	3600 mm
Domeniu de utilizare	Raft
Înălțime montant	165 mm
Tip produs	Bară / Traversă

