



Pereche de mănuși KryTech 563, Mărimea mănușilor: 7



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094470 7 |
| GTIN | 3245425634172 |
| Clasa articolului | 04P |

Descriere

Execuție:

KryTech 563. Pentru **lucrări sensibile și generale** în mediu de lucru uscat și puțin murdar. Rezistență excelentă împotriva uleiurilor și a grăsimii. Stratul de acoperire cu nitril garantează o durată lungă de viață. Recomandate în special pentru presarea metalului, manipularea tablelor, lucrări mecanice de întreținere.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Clasă de protecție împotriva tăieturilor: B

Culoarea: negru / gri

Fără silicon: da

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Fără DMF | da |
| Prindere în condiții alunecoase | foarte bun(ă) |

| | |
|--|---|
| EN 388 Rezistență la tăiere | 3 |
| Mărimea mănușilor | 7 |
| Greutate | 37 g |
| EN 388 Rezistență la propagarea rupturii | 4 |
| Capacitate de aerisire | bun(ă) |
| EN 388 Rezistență la perforare | 3 |
| Simț tactil | foarte bun(ă) |
| Prindere în condiții umede | bun(ă) |
| Material acoperire | Nitril |
| Protecție la temperaturi înalte | nu există |
| Ajustabilitate | foarte bun(ă) |
| Fără silicon | da |
| EN 388 Rezistență la abraziune | 4 |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| EN 388:2016 | 4343B |
| Material de suport | PEHD |
| Strat de acoperire | Nitril |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Culoarea | negru / gri |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | B |
| Tip produs | Mănușă de protecție împotriva tăieturilor |