

HOLEX**Plăcuță cu profil complet 60° interior, pe dreapta, HBX820, Pasul filetului: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270784 2
GTIN	4045197982513
Clasa articolului	22B

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Pas filet	2 mm
Utilizare la interior/exterior	interior
Tip de utilizare	dreapta
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HBX820
Clasa de toleranță	DIN 13 6H
Tip de filet	MF
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Grosime	3,6 mm

Mărimea plăcuței L	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	220 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	150 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		