

HOLEX**Menghină paralelă cu bacuri înlocuibile, Lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967430 160
GTIN	4045197694416
Clasa articolului	92H

Descriere**Execuție:**

Complet din oțel – garantat incasabilă. Deschidere în față. Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub bacurile normale. Șurub cu filet trapezoidal, acoperit și protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare. Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare și tasare.

Cu fălci de prindere striate, călite (interschimbabile).

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat consultați Cod 967540.

Descriere tehnică

Material	Oțel forjat în matriță
Greutate	27 kg
Deschidere	210 mm
Adâncime de prindere	100 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior	25 - 100 mm
Lățimea bacurilor	160 mm

Bacuri interschimbabile	da
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Bacuri de schimb cu șuruburi pentru Cod 967430 Lățimea bacurilor 160 mm	967440 160
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 160 mm	967722 160
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 160 mm	967724 160
Placă suport pentru menghină	967330
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 160 mm	967711 160
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 160 mm	967723 160
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 160/180	967540 160/180