

BROCKHAUS | HEUER

**Menghină paralelă „Heuer-Front”, Lățimea bacurilor: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967350 180
GTIN	2050002047679
Clasa articolului	93Q

**Descriere****Execuție:****Forjată complet din oțel – incasabilă.****Deschidere în față.** Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub fălcile normale. Șurub puternic cu **filet trapezoidal cu două începuturi** pentru deschidere și închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranță nituite din oțel. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.

Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare și tasare.

Bacurile de prindere striate, călite la suprafață cu grijă, nu sunt înlocuibile.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

**Culoare:**Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandăm consultați Cod 967540.

**Descriere tehnică**

Adâncime de prindere	100 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	29 kg
Material	Oțel forjat în matriță

Deschidere	225 mm
Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	27 - 100 mm
Lățimea bacurilor	180 mm
Serie	Heuer Front
Bacuri interschimbabile	nu
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 160/180	967390 160/180
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 160/180	967540 160/180
Placă suport pentru menghină	967330