



## Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 120mm



### Date comandă

Numărul de comandă	967420 120
GTIN	4045197694362
Clasa articolului	92H

### Descriere

#### Execuție:

#### Complet din oțel – incasabilă. Deschidere în față.

Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub bacurile normale.

Șurub cu filet trapezoidal, acoperit și protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare.

Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare și tasare.

Cu fălci de prindere striate, călite (nu sunt interschimbabile).

#### Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

#### Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat consultați Cod 967540.

### Descriere tehnică

Adâncime de prindere	65 mm
Deschidere	120 mm
Greutate	9 kg
Material	Oțel forjat în matriță
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	20 - 55 mm
Lățimea bacurilor	120 mm
Bacuri interschimbabile	nu
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 120 mm	967724 120
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 120	967540 120
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 120 mm	967723 120
Placă suport pentru menghină	967330
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 120 mm	967711 120
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 120 mm	967722 120