

BROCKHAUS | HEUER

Menghină paralelă „Heuer-Front”, Lățimea bacurilor: 120mm**Date comandă**

Numărul de comandă	967350 120
GTIN	2050002047648
Clasa articolului	93Q

Descriere**Execuție:****Forjată complet din oțel – incasabilă.****Deschidere în față.** Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub fălcile normale. Șurub puternic cu **filet trapezoidal cu două începuturi** pentru deschidere și închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranță nituite din oțel. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.

Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare și tasare.

Bacurile de prindere striate, călite la suprafață cu grijă, nu sunt înlocuibile.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Culoare:Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandăm consultați Cod 967540.

Descriere tehnică

Adâncime de prindere	65 mm
Material	Oțel forjat în matriță
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Deschidere	150 mm

Greutate	9 kg
Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	16 - 55 mm
Lățimea bacurilor	120 mm
Serie	Heuer Front
Bacuri interschimbabile	nu
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină	967330
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 120 mm	967724 120
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 120 mm	967722 120
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 120 mm	967723 120
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 120	967540 120
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 120 mm	967711 120
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 120	967390 120