

**Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967420 140
GTIN	4045197694379
Clasa articolului	92H

Descriere**Execuție:****Complet din oțel – incasabilă. Deschidere în față.**

Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub bacurile normale.

Șurub cu filet trapezoidal, acoperit și protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare.

Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare și tasare.

Cu fălci de prindere striate, călite (nu sunt interschimbabile).

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat consultați Cod 967540.

Descriere tehnică

Greutate	16 kg
Deschidere	180 mm
Material	Oțel forjat în matriță
Adâncime de prindere	90 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	20 - 80 mm
Lățimea bacurilor	140 mm
Bacuri interschimbabile	nu
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină	967330
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 140	967540 140
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 140 mm	967722 140
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 140 mm	967711 140
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 140 mm	967724 140
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 140 mm	967723 140
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250