

Garant**Lamă de retezare tip eco întărit, pe dreapta, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 32/3Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319133.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.

Descriere tehnică

Înălțime h ₁	25 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Pentru Ø maxim al piesei	90 mm
Serie	Eco
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Lungimea totală L	122 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Lamă pentru retezare