

**Garant****Lamă de retezare tip eco întărit, pe dreapta, Înălțimea lamei h5 / lățime de canelare w: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319133.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

**Notă:**

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.

**Descriere tehnică**

Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	32 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Înălțime h <sub>1</sub>	25 mm
Serie	Eco
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm
Lungimea totală L	109,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Lamă pentru retezare