

Garant**Lamă de retezare tip eco întărite, stânga, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273865 32/3
GTIN	4045197983565
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319132.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.

Cheia de montaj Cod 279920 se comandă separat. Începând de la adâncime de canelare de 19,5 mm, cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Serie	Eco
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Înălțime h ₁	25 mm
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Lungimea totală L	109,5 mm
Tip de utilizare	stânga

Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare