

BROCKHAUS | HEUER

Menghină paralelă „Heuer-Front”, Lățimea bacurilor: 140mm**Date comandă**

Numărul de comandă	967350 140
GTIN	2050002047655
Clasa articolului	93Q

Descriere**Execuție:****Forjată complet din oțel – incasabilă.****Deschidere în față.** Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub fălcile normale. Șurub puternic cu **filet trapezoidal cu două începuturi** pentru deschidere și închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranță nituite din oțel. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.

Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare și tasare.

Bacurile de prindere striate, călite la suprafață cu grijă, nu sunt înlocuibile.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Culoare:Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandăm consultați Cod 967540.

Descriere tehnică

Greutate	16 kg
Adâncime de prindere	80 mm
Deschidere	200 mm
Material	Oțel forjat în matriță

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior	27 - 70 mm
Lățimea bacurilor	140 mm
Serie	Heuer Front
Bacuri interschimbabile	nu
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 140 mm	967724 140
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 140 mm	967723 140
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 140	967540 140
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 140 mm	967711 140
Pereche de bacuri magnetice pentru menghinădin aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 140 mm	967722 140
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 140	967390 140
Placă suport pentru menghină	967330