

**HOLEX****Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967420 160
GTIN	4045197694386
Clasa articolului	92H

**Descriere****Execuție:****Complet din oțel – incasabilă. Deschidere în față.**

Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub bacurile normale.

Șurub cu filet trapezoidal, acoperit și protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare.

Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare și tasare.

Cu fălci de prindere striate, călite (nu sunt interschimbabile).

**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Notă:**

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat consultați Cod 967540.

**Descriere tehnică**

Greutate	27 kg
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Material	Oțel forjat în matriță
Adâncime de prindere	100 mm
Deschidere	210 mm

Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	25 - 100 mm
Lățimea bacurilor	160 mm
Bacuri interschimbabile	nu
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 160 mm	967723 160
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 160 mm	967711 160
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 160 mm	967724 160
Placă suport pentru menghină	967330
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 160 mm	967722 160
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghine Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 160/180	967540 160/180