

**HOLEX****Menghină paralelă cu bacuri înlocuibile, Lățimea bacurilor: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967430 120
GTIN	4045197694393
Clasa articolului	92H

**Descriere****Execuție:**

**Complet din oțel – garantat incasabilă. Deschidere în față.** Cu bacuri forjate de prindere pentru țevi, sub bacurile normale. Șurub cu filet trapezoidal, acoperit și protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare. Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare și tasare.

Cu fălci de prindere striate, călite (interschimbabile).

**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

**Notă:**

Pentru aparatul de reglare pe înălțime recomandat consultați Cod 967540.

**Descriere tehnică**

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Material	Oțel forjat în matriță
Greutate	9 kg
Adâncime de prindere	65 mm
Deschidere	120 mm
Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	20 - 55 mm
Lățimea bacurilor	120 mm

Bacuri interschimbabile	da
Tip produs	Menghină paralelă

## Accesorii

Placă suport pentru menghină	967330
Bacuri de schimb cu șuruburi pentru Cod 967430 Lățimea bacurilor 120 mm	967440 120
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 120 mm	967723 120
Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 120 mm	967711 120
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 120 mm	967724 120
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Recomandat pentru menghină Ref. 120	967540 120
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250
Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 120 mm	967722 120