

**Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967310 140
GTIN	4045197694348
Clasa articolului	92H

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel – incasabilă. Deschidere în față, cu fălci de prindere pentru țevi sudate.

Fălci de prindere frezate, călite la suprafață. Adâncime mare de prindere. Șurub puternic cu filet trapezoidal. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidare reglabilă; suprafață de nicovală lată, călită.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Disc rotativ recomandat Cod 967280 Ref. 150.

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	18 kg
Deschidere	200 mm
Adâncime de prindere	100 mm
Material	Oțel forjat în matriță
Bacurile de prindere a țevilor fixează țevile cu Ø exterior	3/4 – 3.1/2 inch
Lățimea bacurilor	140 mm

Tip produs

Menghină paralelă

Accesorii

Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, prismatice Lățimea bacurilor 140 mm

967723 140

Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu / adaos de fibre, netede Lățimea bacurilor 140 mm

967724 140

Pereche de bacuri magnetice pentru menghină din aluminiu, profilate Lățimea bacurilor 140 mm

967722 140

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250

967328 300X250

Pereche de bacuri de menghină din metal ușor cu arcuri de strângere Lățimea bacurilor 140 mm

967711 140

Placă suport pentru menghină

967330

Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 150

967280 150