

Dispozitiv universal de prindere



Date comandă

Numărul de comandă	967650
GTIN	2050001741554
Clasa articolului	97G

Descriere

Execuție:

Datorită articulației sferice este rotativă și rabatabilă în cea mai convenabilă poziție de lucru.

Dorn din oțel cu filet exterior M18×1,5 și filet interior M10 pentru prinderea dispozitivelor de montare sau de pretensionare executate la comandă. Articulația sferică se poate fixa imediat printr-o pârghie de strângere rapidă în orice poziție. Cu blat de înșurubare pentru prinderea pe blatul de lucru. Aliaj de metal ușor, lăcuit prin lovituri de ciocan.

Adaptat pentru :

Menghine de banc Cod 967590, 967600, 967610.

Zona de rotire a articulației sferice: 360 grad

Raza de acțiune a articulației sferice: 90 grad

Filetul exterior al bolțului de prindere: M18×1,5

Filetul interior al bolțului de prindere: M10

Greutate: 0,9 kg

Descriere tehnică

Filetul interior al bolțului de prindere	M10
Raza de acțiune a articulației sferice	90 grad

Greutate	0,9 kg
Zona de rotire a articulației sferice	360 grad
Filetul exterior al bolțului de prindere	M18×1,5
Tip produs	Dispozitiv de prindere