

Menghină de banc cu element de blocare ajustabil și etrier de fixare, Lățimea bacurilor: 50mm



Date comandă

Numărul de comandă

967610 50

GTIN

2050001741387

Clasa articolului

97G

Descriere

Execuție:

Datorită articulației sferice partea superioară poate fi orientată în poziția de lucru cea mai favorabilă și fixată cu ajutorul pârghiei de strângere. Menghina poate fi rotită suplimentar în trepte de câte **6°** până la 360°, putând fi astfel folosită ca dispozitiv pentru strângere adâncă. Menghină și etrier de fixare, respectiv placa de înșurubare din aliaj din metal ușor, lăcuită lovitură de ciocan. Bară de strunjit din oțel acoperită, fălci cu deschidere în față. Cu fălci monobloc din aluminiu pentru prinderea celor mai diverse forme de piese.

Descriere tehnică

Deschidere

75 mm

Adâncime de prindere

35 mm

Raza de acțiune a articulației sferice

90 grad

Zona de rotire a articulației sferice

360 grad

Lățimea bacurilor

50 mm

Interval de fixare

0 - 80 mm

Bacuri interschimbabile	da
Cu bloc de fixare	da
Etrier de fixare inclus	da
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Pereche de elemente de blocare ajustabile din aluminiu, de schimb Lățimea bacurilor 50 mm	967630 50
Dispozitiv universal de prindere	967650
Pereche de elemente de blocare ajustabile din plastic, de schimb Lățimea bacurilor 50 mm	967635 50