

Garant**Suport de scule cu portscule, Lățime 452 mm, Pentru cozile sculelor: VDI20****Date comandă**

Numărul de comandă	970125 VDI20
GTIN	4045197489456
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un **unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°**.

Adaptat pentru:**Lățime 452 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru atașabil Cod 970505 Ref. 0.

Lățime 627 mm:

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

Culoare:

Acoperit cu vopsea pulbere gri deschis RAL 7035.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

Dimensiuni laterale ale cadrului	37 mm
Adâncime	150 mm
Număr de portscule	18

Distanță dintre axe A	52 mm
Pentru cozile sculelor	VDI 20
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 452 mm
Tip produs	Suporturi de scule