

**Garant****Suport de scule cu portscule, Lățime 627 mm, Pentru cozile sculelor: SK50****Date comandă**

Numărul de comandă	970130 SK50
GTIN	4045197489982
Clasa articolului	91L

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un **unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°**.

**Adaptat pentru:****Lățime 452 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru atașabil Cod 970505 Ref. 0.

**Lățime 627 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

**Culoare:**

**Acoperit cu vopsea pulbere** gri deschis RAL 7035.

**Notă:**

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

**Descriere tehnică**

Adâncime	150 mm
Distanță dintre axe A	117 mm
Număr de portscule	5

Dimensiuni laterale ale cadrului	37 mm
Pentru cozile sculelor	SK 50
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 627 mm
Tip produs	Suporturi de scule