

Garant**Suport de scule cu portscule, Lățime 627 mm, Pentru cozile sculelor: C5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970130 C5 |
| GTIN | 4045197490032 |
| Clasa articolului | 91L |

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un **unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°**.

Adaptat pentru:**Lățime 452 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru atașabil Cod 970505 Ref. 0.

Lățime 627 mm:

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

Culoare:

Acoperit cu vopsea pulbere gri deschis RAL 7035.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|--------|
| Adâncime | 150 mm |
| Număr de portscule | 8 |
| Dimensiuni laterale ale cadrului | 37 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Distanță dintre axe A | 82 mm |
| Pentru cozile sculelor | C5 |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Lățime 627 mm |
| Tip produs | Suporturi de scule |