

Garant**Suport de scule cu portscule, Lățime 452 mm, Pentru cozile sculelor: SK40****Date comandă**

Numărul de comandă	970125 SK40
GTIN	4045197489432
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un **unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°**.

Adaptat pentru:**Lățime 452 mm:**

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru atașabil Cod 970505 Ref. 0.

Lățime 627 mm:

Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

Culoare:

Acoperit cu vopsea pulbere gri deschis RAL 7035.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

Număr de portscule	9
Dimensiuni laterale ale cadrului	37 mm
Distanță dintre axe A	85 mm

Adâncime	150 mm
Pentru cozile sculelor	SK 40
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 452 mm
Tip produs	Suporturi de scule