

Garant**Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, Ø DC h8: 6,9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114400 6,9
GTIN	4045197017840
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Ascuțire: precizie ridicată a concentricității și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie. Burghiu pentru producția în serie.

Miez întărit și lustruit.

Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2 mm.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,07 mm/rot
Ø nominal D _c	6,9 mm
Lungimea canalului de așchii L _c	69 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D _s	6,9 mm
Lungimea totală L	109 mm
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	58,7 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS E
Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	roșu
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	5 m/min	S
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		