

Garant**Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: HSK50****Date comandă**

Numărul de comandă	970505 HSK50
GTIN	4045197489586
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

Număr de truse de scule	3
Număr de portscule	27
Distanță dintre axe A	76 mm
Pentru cozile sculelor	HSK 50
Înălțime	327 mm
Adâncime	550 mm
Lățime	500 mm

Domeniu de utilizare	Banc de lucru CNC
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 500 mm
Tip produs	Cadru atașabil

Accesorii

Piesă din plastic Tip HSK50	947390 HSK50
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK50	970125 HSK50
Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0	970505 0