

Garant**Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: HSK63****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970505 HSK63 |
| GTIN | 4045197489593 |
| Clasa articolului | 91L |

Descriere**Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|--------|
| Pentru cozile sculelor | HSK 63 |
| Număr de truse de scule | 3 |
| Număr de portscule | 27 |
| Distanță dintre axe A | 76 mm |
| Înălțime | 327 mm |
| Adâncime | 550 mm |
| Lățime | 500 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Domeniu de utilizare | Banc de lucru CNC |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Lățime 500 mm |
| Tip produs | Cadru atașabil |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Piesă din plastic Tip HSK63 | 947390 HSK63 |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK63 | 970125 HSK63 |
| Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0 | 970505 0 |