

Garant**Raft CNC, Lățime 1500 mm, Pentru cozile sculelor: VDI40****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970665 VDI40 |
| GTIN | 4045197489227 |
| Clasa articolului | 91L |

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Raft din tablă de oțel cu suporturi din plastic pentru scule GARANT. Parte frontală cu subgrindă pătrată pentru stabilizare. **Domeniu de reglare la adâncime de 130 mm.** Este posibilă blocarea **orizontală la 90° și oblică la 120°.**

Adaptat pentru :

Montaj prin **agățare în coloane de susținere (Grupa 92), raft CNC Cod 970680 și cărucior de material Cod 918590 Ref. 1000 (Grupa 91).**

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 80 mm

Adâncime: 155 mm

Număr de portscule: 15

Distanță dintre axe A: 85 mm

Capacitate portantă la suspendare în coloane de susținere: 25 kg

Capacitate portantă în raft CNC și cărucior pentru materiale: 50 kg

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|--------|
| Număr de portscule | 15 |
| Adâncime | 155 mm |
| Înălțime | 80 mm |

| | |
|--|--|
| Distanță dintre axe A | 85 mm |
| Lățime | 1500 mm |
| Pentru cozile sculelor | VDI 40 |
| Capacitate portantă la suspendare în coloane de susținere | 25 kg |
| Capacitate portantă în raft CNC și cărucior pentru materiale | 50 kg |
| Domeniu de utilizare | Raft CNC |
| Grosimea materialului | 1,5 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Lățime 1500 mm |
| Tip produs | Raft |

Accesorii

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Piesă din plastic Tip VDI40 | 947390 VDI40 |
|-----------------------------|--------------|