

Garant**Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: HSK100****Date comandă**

Numărul de comandă	970505 HSK100
GTIN	4045197489616
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

Distanță dintre axe A	111 mm
Număr de portscule	12
Pentru cozile sculelor	HSK 100
Număr de truse de scule	3
Înălțime	327 mm
Adâncime	550 mm
Lățime	500 mm

Domeniu de utilizare	Banc de lucru CNC
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 500 mm
Tip produs	Cadru atașabil

Accesorii

Piesă din plastic Tip HSK100	947390 HSK100
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK100	970125 HSK100
Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0	970505 0