

Garant**Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: VDI30****Date comandă**

Numărul de comandă	970505 VDI30
GTIN	4045197489524
Clasa articolului	91L

Descriere**Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

Descriere tehnică

Număr de truse de scule	3
Număr de portscule	36
Pentru cozile sculelor	VDI 30
Distanță dintre axe A	69 mm
Înălțime	327 mm
Adâncime	550 mm
Lățime	500 mm

Domeniu de utilizare	Banc de lucru CNC
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 500 mm
Tip produs	Cadru atașabil

Accesorii

Piesă din plastic Tip VDI30	947390 VDI30
Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0	970505 0
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor VDI30	970125 VDI30