

**Ansell****Pereche de mănuși HyFlex® 11-518, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094478 10
GTIN	10076490478596
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

HyFlex® 11-518. Mănuși flexibile și fine, cu o greutate mică de numai 14 g. Cu mobilitate foarte bună a degetelor pentru o oboseală redusă a mușchilor mâinii pe perioade lungi de utilizare. Cu tehnologie de tricatat cu 18 ecartamente și fibră de tehnologie Dyneema® Diamond. Recomandate în special pentru manipularea și montarea pieselor extrem de mici, cu muchii ascuțite.

**Execuție text publicitar:**

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor acoperite cu poliuretan cu **mobilitate mare a degetelor**, optime pentru componente cu muchii ascuțite.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

EN 388 Rezistență la tăiere	3
-----------------------------	---

Capacitate de aerisire	bun(ă)
Mărimea mănușilor	10
EN 388 Rezistență la abraziune	3
Material acoperire	PU
Prindere în condiții umede	bun(ă)
Fără DMF	nu
Simț tactil	foarte bun(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	3
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Fără silicon	nu
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricotat	18G
EN 388	3X31B
Material de suport	Nylon; Dyneema®
Strat de acoperire	PU
Material	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	albastru
Greutate	14 g
Lungime	210 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B

Tip produs

---

Mănușă de protecție  
împotriva tăieturilor