

**Garant****Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: C5****Date comandă**

Numărul de comandă	970505 C5
GTIN	4045197489555
Clasa articolului	91L

**Descriere****Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

**Descriere tehnică**

Număr de portscule	15
Pentru cozile sculelor	C5
Distanță dintre axe A	82 mm
Număr de truse de scule	3
Adâncime	550 mm
Înălțime	327 mm
Lățime	500 mm

Domeniu de utilizare	Banc de lucru CNC
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 500 mm
Tip produs	Cadru atașabil

## Accesorii

Piesă din plastic Tip C5	947390 C5
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C5	970125 C5
Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0	970505 0