

**Garant****Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: C6****Date comandă**

Numărul de comandă	970505 C6
GTIN	4045197489562
Clasa articolului	91L

**Descriere****Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

**Descriere tehnică**

Pentru cozile sculelor	C6
Număr de portscule	12
Număr de truse de scule	3
Distanță dintre axe A	128 mm
Adâncime	550 mm
Înălțime	327 mm
Lățime	500 mm

Domeniu de utilizare	Banc de lucru CNC
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 500 mm
Tip produs	Cadru atașabil

## Accesorii

Piesă din plastic Tip C6	947390 C6
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C6	970125 C6
Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0	970505 0