

**Garant****Raft CNC, Lățime 1500 mm, Pentru cozile sculelor: HSK63****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970665 HSK63  |
| GTIN               | 4045197489289 |
| Clasa articolului  | 91L           |

**Descriere**

**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor**

**Execuție:**

Raft din tablă de oțel cu suporturi din plastic pentru scule GARANT. Parte frontală cu subgrindă pătrată pentru stabilizare. **Domeniu de reglare la adâncime de 130 mm.** Este posibilă blocarea **orizontală la 90° și oblică la 120°.**

**Adaptat pentru :**

Montaj prin **agățare în coloane de susținere (Grupa 92), raft CNC Cod 970680 și cărucior de material Cod 918590 Ref. 1000 (Grupa 91).**

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 80 mm

Adâncime: 155 mm

Număr de portscule: 15

Distanță dintre axe A: 85 mm

Capacitate portantă la suspendare în coloane de susținere: 25 kg

Capacitate portantă în raft CNC și cărucior pentru materiale: 50 kg

**Descriere tehnică**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Adâncime              | 155 mm |
| Înălțime              | 80 mm  |
| Distanță dintre axe A | 85 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Număr de portscule   | 15   |
| Lățime   | 1500 mm  |
| Pentru cozile sculelor                                       | HSK 63   |
| Capacitate portantă la suspendare în coloane de susținere    | 25 kg  |
| Capacitate portantă în raft CNC și cărucior pentru materiale | 50 kg  |
| Domeniu de utilizare   | Raft CNC   |
| Grosimea materialului  | 1,5 mm   |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs                                   | Lățime 1500 mm   |
| Tip produs   | Raft   |

## Accesorii

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Piesă din plastic Tip HSK63 | 947390 HSK63 |
|-----------------------------|--------------|