

**Garant****Cadru atașabil, Lățime 500 mm, Pentru cozile sculelor: HSK40****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970505 HSK40  |
| GTIN               | 4045197489579 |
| Clasa articolului  | 91L           |

**Descriere****Execuție:**

Părțile laterale pot fi echipate individual cu șina-suport Cod 970110 și placa suport. Modulele pot fi montate **orizontal** sau **oblic**. Echipat cu 3 truse de scule.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Suporturile VDI 20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf.

**Descriere tehnică**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Număr de portscule      | 51     |
| Pentru cozile sculelor  | HSK 40 |
| Număr de truse de scule | 3      |
| Distanță dintre axe A   | 56 mm  |
| Înălțime                | 327 mm |
| Adâncime                | 550 mm |
| Lățime                  | 500 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Domeniu de utilizare       | Banc de lucru CNC   |
| Grosimea materialului      | 1,2 mm  |
| Selectarea culorii         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | Lățime 500 mm   |
| Tip produs                 | Cadru atașabil  |

## Accesorii

|   |              |
|---|--------------|
| Piesă din plastic Tip HSK40                               | 947390 HSK40 |
| Cadru atașabil Pentru cozile sculelor 0                   | 970505 0     |
| Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK40 | 970125 HSK40 |