

**Garant****Suport de scule pentru panoul perforat, Pentru cozile sculelor: SK40****Date comandă**

Numărul de comandă	970670 SK40
GTIN	4045197518927
Clasa articolului	91L

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic.

**Adaptat pentru :**

Pentru agățare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 125 mm

Lățime: 475 mm

Adâncime: 200 mm

Număr de portscule: 9

Distanță dintre axe A: 85 mm

**Descriere tehnică**

Pentru cozile sculelor	SK 40
Adâncime	200 mm
Distanță dintre axe A	85 mm
Înălțime	125 mm
Număr de portscule	9

Lățime	475 mm
Domeniu de utilizare	Raft CNC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suporturi de scule

## Accesorii

Piesă din plastic Tip SK40	947390 SK40
----------------------------	-------------