

Garant**Suport de scule pentru panoul perforat, Pentru cozile sculelor: HSK80****Date comandă**

Numărul de comandă	970670 HSK80
GTIN	4045197519030
Clasa articolului	91L

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic.

Adaptat pentru :

Pentru agățare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 125 mm

Lățime: 475 mm

Adâncime: 200 mm

Număr de portscule: 4

Distanță dintre axe A: 108 mm

Descriere tehnică

Pentru cozile sculelor	HSK 80
Număr de portscule	4
Înălțime	125 mm
Lățime	475 mm
Distanță dintre axe A	108 mm

Adâncime	200 mm
Domeniu de utilizare	Raft CNC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suporturi de scule

Accesorii

Piesă din plastic Tip HSK80	947390 HSK80
-----------------------------	--------------