

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-518, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094478 11
GTIN	10076490478589
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-518. Mănuși flexibile și fine, cu o greutate mică de numai 14 g. Cu mobilitate foarte bună a degetelor pentru o oboseală redusă a mușchilor mâinii pe perioade lungi de utilizare. Cu tehnologie de tricatat cu 18 ecartamente și fibră de tehnologie Dyneema® Diamond. Recomandate în special pentru manipularea și montarea pieselor extrem de mici, cu muchii ascuțite.

Execuție text publicitar:

Mănuși de protecție împotriva tăieturilor acoperite cu poliuretan cu **mobilitate mare a degetelor**, optime pentru componente cu muchii ascuțite.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Fără DMF	nu
----------	----

Capacitate de aerisire	bun(ă)
Material acoperire	PU
EN 388 Rezistență la abraziune	3
EN 388 Rezistență la tăiere	3
Simț tactil	foarte bun(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Mărimea mănușilor	11
Protecție la temperaturi înalte	nu există
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	3
Fără silicon	nu
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricatat	18G
EN 388	3X31B
Material de suport	Nylon; Dyneema®
Strat de acoperire	PU
Material	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	albastru
Greutate	14 g
Lungime	210 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B

Tip produs

Mănușă de protecție
împotriva tăieturilor