

Garant**Suport de scule pentru panoul perforat, Pentru cozile sculelor: HSK100****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970670 HSK100 |
| GTIN | 4045197519047 |
| Clasa articolului | 91L |

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic.

Adaptat pentru :

Pentru agățare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 125 mm

Lățime: 475 mm

Adâncime: 200 mm

Număr de portscule: 4

Distanță dintre axe A: 111 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|---------|
| Număr de portscule | 4 |
| Lățime | 475 mm |
| Pentru cozile sculelor | HSK 100 |
| Distanță dintre axe A | 111 mm |
| Înălțime | 125 mm |
| Adâncime | 200 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Grosimea materialului | 1,5 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Sistem portant pentru raft CNC |

Accesorii

| | |
|------------------------------|---------------|
| Piesă din plastic Tip HSK100 | 947390 HSK100 |
|------------------------------|---------------|