

Garant**Suport de scule pentru panoul perforat, Pentru cozile sculelor: VDI30****Date comandă**

Numărul de comandă	970670 VDI30
GTIN	4045197518958
Clasa articolului	91L

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic.

Adaptat pentru :

Pentru agățare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 125 mm

Lățime: 475 mm

Adâncime: 200 mm

Număr de portscule: 12

Distanță dintre axe A: 69 mm

Descriere tehnică

Adâncime	200 mm
Distanță dintre axe A	69 mm
Lățime	475 mm
Număr de portscule	12
Înălțime	125 mm

Pentru cozile sculelor	VDI 30
Domeniu de utilizare	Raft CNC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suporturi de scule

Accesorii

Piesă din plastic Tip VDI30	947390 VDI30
-----------------------------	--------------