

**Garant****Suport de scule pentru panoul perforat, Pentru cozile sculelor: VDI40****Date comandă**

Numărul de comandă	970670 VDI40
GTIN	4045197518965
Clasa articolului	91L

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic.

**Adaptat pentru :**

Pentru agățare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 125 mm

Lățime: 475 mm

Adâncime: 200 mm

Număr de portscule: 9

Distanță dintre axe A: 85 mm

**Descriere tehnică**

Adâncime	200 mm
Distanță dintre axe A	85 mm
Înălțime	125 mm
Număr de portscule	9
Lățime	475 mm

Pentru cozile sculelor	VDI 40
Domeniu de utilizare	Raft CNC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suporturi de scule

---

## Accesorii

Piesă din plastic Tip VDI40	947390 VDI40
-----------------------------	--------------