


Garant**Suport de scule pentru panoul perforat, Pentru cozile sculelor: HSK40****Date comandă**

Numărul de comandă	970670 HSK40
GTIN	4045197519009
Clasa articolului	91L

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Din tablă de oțel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic.

Adaptat pentru :Pentru agățare în panourile perforate cu găuri \square 9x9 mm la intervale de 37 mm.**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 125 mm

Lățime: 475 mm

Adâncime: 200 mm

Număr de portscule: 17

Distanță dintre axe A: 56 mm

Descriere tehnică

Adâncime	200 mm
Înălțime	125 mm
Număr de portscule	17
Distanță dintre axe A	56 mm
Lățime	475 mm

Pentru cozile sculelor	HSK 40
Domeniu de utilizare	Raft CNC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suporturi de scule

Accesorii

Piesă din plastic Tip HSK40	947390 HSK40
-----------------------------	--------------