

**TMSERROR, Structură material abraziv: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5115 1000
GTIN	4045197575050
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Material abraziv din nylon sintetic cu granulație abrazivă, cu liant de rășină sintetică. Fără componente corozive, utilizare uscată și umedă (**similar 556015; 556110; 556115**).

Similar 556115.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Fin / foarte fin:** Pentru curățarea suprafețelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat și pentru măturii fine / foarte fine pe oțeluri și metale neferoase.

Conținut:

4 role / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

Execuție	S Ultra Fine
Culoarea	gri
Comparație granulație	600 - 1000
Structură material abraziv	1000
Grad de finețe	foarte fin
Conținut	4
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățimea rolelor	115 mm
Lungimea rolei	10 m
Caracteristici nume produs	115 mm × 10 m
Tip produs	Rolă material abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		

Lăcuit	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Rolă din material abraziv de șlefuit Structură material
abraziv 1000

556115 1000