

**Raft anexat, Adâncime 500 mm, Înălțime / lățime a raftului de depozitare: 2500/750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990546 2500/750
GTIN	4004514237828
Clasa articolului	96P

**Descriere****Execuție:**

Cadru cu profil T și raft galvanizat. Cu o **greutate maximă de încărcare** de 250 kg pe fiecare raft. Niveluri de depozitare reglabile la interval de 25 mm. Asamblare rapidă datorită modelului ușor prin introducere.

**Greutate portantă pe raft:** la înălțimea 2000 mm 1300 kg, la 2500 mm 1700 kg, la 3000 mm 2300 kg.

**Descriere:****Dimensiuni de montare:**

**Raft de bază:** Lungime nominală + 60 mm

**Raft anexat:** Lungime nominală + 6 mm

**Adâncime totală cadru:** Adâncime nominală + 36 mm

**Aplicație:**

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă etc. cu utilizare optimă a spațiului.

**Livrare:**

Raft de depozitare cu bare transversale. O bară diagonală pentru fiecare raft anexat.

**Notă:**

- **Picioarele de fixare sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

- **Ancoraj de podea recomandat Cod 990854.**
- **Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

## Descriere tehnică

Adâncime	536 mm
Înălțime	2500 mm
Structura raftului	Raft anexat
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	756 mm
Lățime	756 mm
Număr de cadre profilate	1
Număr de rafturi de depozitare	6
Înălțimea raftului	2500 mm
Adâncimea raftului de depozitare	500 mm
Adâncimea raftului	500 mm
Lățimea raftului de depozitare	750 mm
Sarcina maximă pentru raft	1800 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	250 kg
Grosimea raftului de depozitare	40 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 500 mm
Tip produs	Raft de depozitare