

**Pereche de mănuși Waredex Work® 550, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094545 9
GTIN	4008198955092
Clasa articolului	04Q

Descriere**Execuție:**

Waredex Work® 500. Siguranță mare de prindere la manevrarea de obiecte uleioase sau ude, datorită stratului de acoperire asperizat din poliuretan. Forma bine adaptabilă și sensibilitatea asigură un confort ridicat la purtare. Rezistență la tăiere foarte mare și barieră mecanică.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Simț tactil	bun(ă)
Denumirea producătorului	Waredex Work 550
EN 388 Rezistență la tăiere	5
Fără DMF	da

Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Fără silicon	da
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Mărimea mănușilor	9
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Material acoperire	PU
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor
Conținut	16
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Tehnologie de tricotat	13G
caracteristică electrostatică	0,2 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Material de suport	HPPE, sticlă
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri / bej
Greutate	75 g
Lungime	255 - 265 mm
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor

